



DR100 消解器

用途概述

DR系列消解器是采用最新微电脑控温技术而开发的消解装置，具有升温速度快，控温精确，温度波动小等特点。可适用于COD、总磷、总氮、氨氮等有机物、无机物、金属离子测定前的样品消解。



产品特点

- 壳体采用耐温抗腐材料，外形小巧美观，具有操作简单和较高的性价比。
- 大屏幕LCD带背光液晶显示，采用最新微电脑控温技术，具有较高的控温精度。
- 采用全密封长寿命耐热加热元件，无更换之忧虑，确保长时间无故障正常工作。
- 采用智能加热技术，可根据负载大小自动调整加热功率比例带，具有温度波动小，可有效节约电能。
- 配有4路独立的定时功能，预设4套工作程序，可方便适用于COD、总磷、总氮、氨氮等样品的消解。
- 扩展使用可任意设置温度，配有自整定温度调整、超温保护、蜂鸣提示、工作状态实时显示等功能。
- 随机附件配有试管架、冷却盒、消解管等，带有数字编号的消解管，便于使用人员区分多个水样。
- 可选配高能电池供电时可用于野外使用。当采用12V逆变器电源时可用于野外随车使用。

技术指标

产品型号	DR100
消解数量	4孔
控温范围	室温 ~ 200℃ (可任意设置，初始设置为165℃)
控温精度	165±0.2℃
定时器	4路
定时器设置范围	0 ~ 99小时99分钟
消解管径	Ø16 ~ Ø17试管
供电电源	220V/50Hz/60W (可以选购便携式高能电池或12V逆变器电源)

DR200 系列消解器

用途概述

DR系列消解器是采用最新微电脑控温技术而开发的消解装置，具有升温速度快，控温精确，温度波动小等特点。可适用于COD、总磷、总氮、氨氮等有机物、无机物、金属离子测定前的样品消解。



产品特点

- 壳体采用耐温抗腐材料一次成型，流线型外形设计，配有透明耐热防喷罩，消解安全可靠。
- 大屏幕LCD带背光液晶显示，采用最新微电脑控温技术，具有较高的控温精度。
- 采用全密封长寿命加热元件，无更换之忧虑，确保长时间无故障正常工作。
- 采用智能加热技术，可根据负载大小自动调整加热功率比例带，具有温度波动小，可有效节约电能。
- 配有多路独立的定时功能，预设有多套工作程序，可方便适用于COD、总磷、总氮、氨氮等样品的消解。
- 扩展使用可任意设置温度，配有自整定调整、超温保护、音乐蜂鸣提示、工作状态实时显示等功能。
- 随机附件配有试管架、冷却盒、消解管等，带有数字编号的消解管，便于使用人员区分多个水样。

技术指标

产品型号	DR200-9	DR200-12	DR200-16	DR200-20	DR200-25	DR200-36
消解数量	9孔	12孔	16孔	20孔	25孔	36孔
控温范围	室温 ~ 200℃ (可任意设置，初始设置为165℃)					
控温精度	165±0.2℃					
定时器	多路					
定时器设置范围	0 ~ 99小时99分钟					
消解管径	Ø16 ~ Ø17试管					